

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ -leikkuuterät, IC830, Pistoleveys w: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274149 14
GTIN	7291075316575
Tuoteluokka	26H

Kuvaus**Malli:**

Y-lastunmurtaja yleiseen pistotyöistöön. Positiivinen lastunmuodostaja. Pehmeä leikkaus.

Käyttö:

Suurien lastuamistilavuuksien ulkoiseen pistämiseen.

Tekninen kuvaus

RETOL	0,05 mm
fg	0,22 - 0,45 mm/kierr,
INSL	161 mm
CWTOL	0,08 mm
Kulman säde R	1,5 mm
Pistoleveys w	14 mm
Sarja	DOVEIQGRIP
Valmistajamerkintä	TIGER 1415Y-IQ IC830

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	F
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 180 m/min
Laji	IC830
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen