

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ -leikkuuterät, IC808, Pistoleveys w: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274148 10
GTIN	7291075316476
Tuoteluokka	26H

Kuvaus**Malli:**

Y-lastunmurtaja yleiseen pistotyöistöön. Positiivinen lastunmuodostaja. Pehmeä leikkaus.

Käyttö:

Suurien lastuamistilavuuksien ulkoiseen pistämiseen.

Tekninen kuvaus

fg	0,2 - 0,35 mm/kierr,
Pistoleveys w	10 mm
CWTOL	0,08 mm
RETOL	0,05 mm
INSL	13,3 mm
Kulman säde R	0,8 mm
Sarja	DOVEIQGRIP
Valmistajamerkintä	TIGER 1008Y-IQ IC808

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	F
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 180 m/min
Laji	IC808
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen