



TPCR 1003PDFR-P, IC28, Tyyppi: ALU



Tilaustiedot

Tilausnumero	226499 ALU
GTIN	7291075313666
Tuoteluokka	19A

Kuvaus

Malli:

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

Huomautus:

Ohjelaistumisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALUM.
Sarja	HELI3MILL
Syöttö f_z	0,25 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TPCR 1003PDFR-P
Malli	PDFR-P
Valmistajamerkintä	HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Laji	IC28

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	640 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	560 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	320 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		