

**TDKT 1505PDR, IC808, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 226560 ST900 |
| GTIN | 7291075312713 |
| Tuoteluokka | 19A |

Kuvaus**Malli:**

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|--------------|
| Sarja | HELI3MILL |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Syöttö f_z | 0,25 mm |
| tyyppi | ST900 |
| ISO-koodi-kääntöterä | TDKT 1505PDR |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 |
| Malli | PDR |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Valmistajamerkintä | HM390 TDKT 1505PDR IC808 |
| Laji | IC808 |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jysintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 300 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 280 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 260 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 240 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | 220 m/min | P |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |