


**XNMU 130608PNN-PL, IC845, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227739 ST900
GTIN	7291075311341
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Erittäin vankka rakenne, erityinen teräpaksuus. Korkea prosessivarmuus teäristukan positiivisen asennusasennon ansiosta. Erinomainen lastunhallinta ja -poisto.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle a_e max

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XNMU 130608PNN-PL
Sarja	HELISLOT
Syöttö f_z	0,15 mm
tyyppi	ST900
Malli	PNN-PL

Valmistajamerkintä	XNMU 130608PNN-PL IC845
Laji	IC845
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	140 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		