

**Garant****Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 10 mm, Ø D: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218566 50
GTIN	4045197530356
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

**Käyttö:**

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

**Varaosa:**

Nro 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP15** kanssa.

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

**Tekninen kuvaus**

Kauluksen pituus L <sub>1</sub>	15 mm
Sopiva kääntöterä	SNHX
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	50 mm
suurin työstösyvyys a <sub>e max</sub>	8,5 mm

KiinnitysreiänØ	16 mm
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{\text{eff}}$	2
Kauluksen Ø $d_1$	32 mm
Terän Ø $D_c$	50 mm
Kääntöterien lukumäärä	4
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1205
Kääntöterä-ruuvisarja	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219983
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2