

Garant**Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 16 mm, Ø D: 80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218569 80
GTIN	4045197530684
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Varaosa:

Nro 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Huom:

Käytä tasaisen uran pohjan aikaansaamiseksi neutraalia, vasenta ja oikea kääntöterää ja asenna neutraali terä keskimmäiseen teräistukkariviin.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP15** kanssa.

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	SNHX
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	2

Terän Ø D _c	80 mm
Kauluksen Ø d ₁	40 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Kauluksen pituus L ₁	15 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
suurin työstösyvyys a _{e,max}	20 mm
Kääntöterien lukumäärä	6
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1207
Kääntöterä-ruuvisarja	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219983
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219984
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2