

Garant**Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 10 mm, Ø D: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218566 160
GTIN	4045197530400
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Varaosa:

Nro 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP15** kanssa.

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	160 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	8
KiinnitysreiänØ	40 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm

Kauluksen $\varnothing d_1$	70 mm
suurin työstösyvyys $a_{e\max}$	41,2 mm
Sopiva kääntöterä	SNHX
Kääntöterien lukumäärä	16
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1205
Kääntöterä-ruuvisarja	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219983
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP