


**CCMT 09T302, Laji: IC807****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260089 IC807
GTIN	7291075337952
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	ISOTURN
lastunmurtaja	F3P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöteriä	CCMT 09T302
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 2 mm
Koneistusehto	jatkuva

Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 245 m/min
Laji	IC807
Syöttö f	0,06 - 0,25 mm/kierr,
Valmistajamerkintä	CCMT 09T302-F3P IC807
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä