

**Garant****GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:  
40/10mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	215615 40/10
GTIN	4045197409997
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa** tai **karoille, joissa pieni käyttöteho.**

**Käyttö:**

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Huomautus:**

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **21 1750 koko 0,45, käytetään** terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityskierre M	M16
Sopiva kääntöterä	AP.. 0602..

Kääntöterä-ruuvisarja	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Terän Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	35 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Terien lkm Z	10
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	0,8 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	78 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	0,31 astetta
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	36,85 mm
Sarja	Softcut®
Ø D <sub>3</sub>	38 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219827
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu  
vääntömomentti 0,45 Nm

---

211750 0,45