

**Garant****GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:  
12/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215615 12/3
GTIN	4045197601858
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.**

**Käyttö:**

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Huomautus:**

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **21 1750 koko 0,45, käytetään** terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityskierre M	M6
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	10,7 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	6,5 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Terän $\varnothing D_c$	12 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 0602..
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	22 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	0,8 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	22 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	1,29 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	8,85 mm
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	10 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219827
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP