

Garant**GARANT Softcut® kulmajyrsin 90°, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 16/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215622 16/2
GTIN	4045197573926
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa** tai **karoille, joissa pieni käyttöteho. Sopivat kääntöterät APMT 0602..**

Käyttö:

Kulmajyrsintään ja umpimateriaalin jyrsintään. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Huomautus:

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 0,45, käytetään** terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Älä käytä viistoupotukseen tai kehäsyöttöön!

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	22,5 mm
Terän Ø D_c	16 mm
Varren Ø D_s h6	16 mm
Ulkoneman pituus L_1	32 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	2

Sopiva kääntöterä	AP.. 0602..
Kokonaispituus L_{ges}	80 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Sarja	Softcut®
Kääntöterien lukumäärä	8
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219827
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,45 Nm	211750 0,45