

SONO  SWISS[®]**Modulaarinen ultraäänipuhdistuslaite MOD, Tilavuus: 60l****Tilaustiedot**

Tilausnumero	082922 60
GTIN	2050001940162
Tuoteluokka	04E

Kuvaus**Malli:**

Altaat vedettyä tai hitsattu ruostumatonta terästä. 30 °C:n - 80 °C:n lämpötilan ohjaus 5 °C:n välein.

Modulaariset laitteet monitaajuustekniikalla. Altaat ovat ruostumatonta Duplex-terästä, ja ne voidaan varustaa öljynerottimella, pumppusuodatuksella ja lisäultraäänisensoreilla. Huuhtelulaitteen ja kuumailmakuivaimen lisääminen on mahdollista.

- **Ultraäänivärinäjärjestelmä: Useat ultraäänivärinäjärjestelmät tuottavat puhdistusnesteeseen mikroskooppisen pieniä alipainekuplia, jotka painuvat kasaan paineen laskun vuoksi ja poistavat likahiukkasia puhdistettavien kohteiden pinnasta.**
- **Tehotoiminto: Toinen puhdistustaso "Powerclean" vaikean lian tai hapettumien poistoon.**
- **Sweep-toiminto: Äänikenttä jakautuu tasaisesti.**
- **Degas- ja Autodegas-toiminto: Uudesta puhdistusliuoksesta poistetaan kaasu.**

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Käyttö:

Öllyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan (nro 082930). Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.

Toimituksen sisältö:

Ultraäänipuhdistuslaite, jossa kansi, ilman koria (nro 082926).

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Mono-ultraäänipuhdistuslaitteet, hitsattu Duplex-jaloteräskaukalo erittäin vaativaan käyttöön, esim. hioma- ja kiillotusaineiden aiheuttamien epäpuhtauksien poistoon, toimitettavissa pyynnöstä.

Sisäkori löytyy verkkokaupasta numerolla 082926.

Laitteen pituus: 725 mm

Laitteen leveys: 562 mm

Laitteen korkeus: 850 mm

sisäkörin pituus: 460 mm

sisäkörin leveys: 275 mm

Puhdistusaltan korkeus: 240 mm

Tekninen kuvaus

Puhdistusaltan korkeus	240 mm
Laajennusmahdollisuus huuhtelumoduuli	kyllä
Laajennusmahdollisuus öljynerotin	kyllä
Ultraäänen huipputeho	3200 W
Kuumennusteho	1700 W
Laitteen leveys	562 mm
Laitteen pituus	725 mm
Laajennusmahdollisuus pumppusuodatus	kyllä
Laajennusmahdollisuus kuivatusmoduuli	kyllä
Puhdistusaltan tilavuus	60 l
Poistoputken liitântäkkö	1 tuuma
Puhdistusaltan pituus	510 mm
Laitteen korkeus	850 mm
Paino	60 kg
Puhdistusaltan leveys	350 mm
sisäkörin leveys	275 mm
Tehonkulutus	2510 W
Nimellisjännite	230 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
sisäkörin pituus	460 mm

Nimellissisältö	50 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

Tarvikkeet

Ultraäänitehopuhdistusaine T6 Täyttömäärä l/kg 2,5	082936 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T6 Täyttömäärä l/kg 10	082936 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T4 Täyttömäärä l/kg 10	082934 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T3 Täyttömäärä l/kg 0,85	082933 0,85
Ultraäänitehopuhdistusaine T8 Täyttömäärä l/kg 2,5	082938 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T1	082930 T1
Ultraäänitehopuhdistusaine T9 Täyttömäärä l/kg 10	082939 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T3 Täyttömäärä l/kg 25	082933 25
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T2	082930 T2
Ultraäänitehopuhdistusaine T9 Täyttömäärä l/kg 2,5	082939 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T5 Täyttömäärä l/kg 10	082935 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg 2,5	082930 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T7 Täyttömäärä l/kg 2,5	082937 2,5
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg AK	082931 AK
Sisäkori INOX Koko sopii numerolle 082922 / 082923 / 082924 60	082926 60
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg 25	082931 25
Ultraäänitehopuhdistusaine T2 Täyttömäärä l/kg 2,5	082932 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T5	082930 T5
Ultraäänitehopuhdistusaine T7 Täyttömäärä l/kg 10	082937 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T2 Täyttömäärä l/kg 10	082932 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg 10	082930 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T5 Täyttömäärä l/kg 2,5	082935 2,5
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T6	082930 T6

Ultraäänitehopuhdistusaine T8 Täyttömäärä l/kg 10	082938 10
Ultraäänitehopuhdistusaine T4 Täyttömäärä l/kg 2,5	082934 2,5
Deckel Koko sopii numerolle 082922 / 082923 / 082924 60	082927 60
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T4	082930 T4
Ultraäänitehopuhdistusaine T1 Täyttömäärä l/kg T3	082930 T3
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg 1	082931 1