

**Garant****GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC lyhyt, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z:  
25/7mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	215605 25/7
GTIN	4045197409591
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaisissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho. Sopivat kääntöterät APMT 0602..**

**Käyttö:**

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Huomautus:**

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 0,45, käytetään** terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 0602..
Terän Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	90 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	30 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Terien lkm Z	7
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	21,85 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	0,9 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,52 astetta
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	23 mm
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219827
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,45 Nm	211750 0,45