

**Garant****GARANT Softcut® kulmajyrsin 90°, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 20/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215622 20/3
GTIN	4045197573933
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa** tai **karoille, joissa pieni käyttöteho. Sopivat kääntöterät APMT 0602..**

**Käyttö:**

Kulmajyrsintään ja umpimateriaalin jyrsintään. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Huomautus:**

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 0,45, käytetään** terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

**Älä käytä viistoupotukseen tai kehäsyöttöön!**

**Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus $L_1$	40 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	28 mm
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	90 mm
Terän $\varnothing D_c$	20 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 0602..

Kääntöterä-ruuvisarja	219827 (6IP; 0,45 Nm)
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{\text{eff}}$	3
Varren $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Sarja	Softcut®
Kääntöterien lukumäärä	15
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219827
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP