

Garant

GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC pitkä, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 25/7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	215609 25/7
GTIN	4045197409898
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa** tai **karoille, joissa pieni käyttöteho. Sopivat kääntöterät APMT 0602..**

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Huomautus:

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 0,45, käytetään** terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	AP.. 0602..
Varren Ø D _s h ₆	20 mm
Kokonaispituus L _{ges}	115 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Ulkoneman pituus L ₁	25 mm

Terän $\varnothing D_c$	25 mm
Terien lkm Z	7
Porrastuspituus L kun α_{max}	21,85 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	48 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	48 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,9 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,52 astetta
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	23 mm
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,45 Nm	211750 0,45
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219827