

# Yale

**Yleissylinteri YS, Painetehto / isku (t / mm): 15/350**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	086060 15/350
GTIN	4025092150194
Tuoteluokka	08Y

## Kuvaus

### Malli:

Kaikki osat ovat **metrisen normiston** mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. **100-prosenttisen yhteensopiva** kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydraulikkajärjestelmiin.

Yleissylinterin **sivuttaiskuormakestävyys on erittäin hyvä**, siinä on jousipalautus ja vain yksi pikakytkennällä varustettu letkuliitäntä.

### Käyttö:

Kaikkiin puristustöihin, joissa tarvitaan kovaa voimaa ja pientä kokoa. Sopii hyvin käytettäväksi kiinnittimissä ja työpajapuristimissa sarjavalmisteisen, metrisen kiinnityskierteen ansiosta.

**Voidaan käyttää kaikissa asennoissa.**

### Toimituksen sisältö:

Sis. paineliitännän 3/8-NPT. Toimitus käyttövalmiina, sisältää liitinholkin, karkaistun teräspainekappaleen (tuurna) ja kiinnityskierteen). **Ilman** liitosjohtoja ja adapteria.

### Huomautus:

**Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.**

Hydraulikäsipumppu, ks. nro 086050, hydrauliletku nro 086081, painemittari nro 086087.

## Tekninen kuvaus

Öljytilavuus	744 ml
--------------	--------

Nostokorkeus	350 mm
Rakennepituus käytössä	472 mm
Enimmäispuristusvoima	150 kN
Telan ulko-Ø	67 mm
Paino	10 kg
Tuotetyyppi	Hydrauliikkasylinteri

## Tarvikkeet

Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 3 m	086081 3
Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 6 m	086081 6
Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 2/4 l	086050 2/4
Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 1 m	086081 1
Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 1/0,7 l	086050 1/0,7
Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 2/2 l	086050 2/2
Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 2 m	086081 2