

Garant**GARANT Softcut® kulmajyrsin 90°, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 25/5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 215622 25/5 |
| GTIN | 4045197573940 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaisissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho. Sopivat kääntöterät APMT 0602..**

Käyttö:

Kulmajyrsintään ja umpimateriaalin jyrsintään. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Huomautus:

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **21 1750 koko 0,45, käytetään** terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Älä käytä viistoupotukseen tai kehäsyöttöön!

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--------|
| Terän Ø D _c | 25 mm |
| Ulkoneman pituus L ₁ | 44 mm |
| Kokonaispituus L _{ges} | 100 mm |
| vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff} | 5 |
| Varren Ø D _s h6 | 25 mm |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219827 (6IP; 0,45 Nm) |
| enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$ | 33,5 mm |
| Sopiva kääntöterä | AP.. 0602.. |
| Sarja | Softcut® |
| Kääntöterien lukumäärä | 30 |
| varren malli | weldonvarsi |
| Asetuskulma κ | 90 astetta |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä |
| Terien jako | epätasainen |
| Sisäjäähdytys | kyllä |
| Lastuamisstrategia | MTC |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Kääntöteräruuvisarja 10 osaa | 219827 |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,45 Nm | 211750 0,45 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP | 674252 6IP |