

Garant**GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215620 50/11
GTIN	4045197554482
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaisissa olosuhteissa** tai **karoille, joissa pieni käyttöteho.**

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Huomautus:

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 0,45, käytetään** terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219827 (6IP; 0,45 Nm)
-----------------------	-----------------------

Kiinnitysreiän \emptyset	22 mm
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Terän $\emptyset D_c$	50 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 0602..
Terien lkm Z	11
Porrastuskulma α_{max}	0,24 astetta
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,8 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	46,85 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{min}$	98 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{max}$	98 mm
Sarja	Softcut®
$\emptyset D_3$	48 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219827
	211750 0,45

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu
vääntömomentti 0,45 Nm
