

Garant
APMT 060204 FR, HU7810, Tyyppi: ALU


Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 215623 ALU |
| GTIN | 4045197601414 |
| Tuoteluokka | 21A |

Kuvaus

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 4 \text{ mm}$.

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,1 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|------------------------|
| tyyppi | ALUM. |
| Syöttö f_z / hammas | 0,1 mm |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Sarja | Softcut® |
| ISO-koodi-kääntöterä | APMT 060204 FR |
| Laji | HU7810 |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrshintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 600 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 500 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 400 m/min | N |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |