

**HOLEX****Rakotulkkinauha, 150×2500 mm, ruostumatonta terästä, Paksuus: 0,01 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	478720 0,01
GTIN	4067263105312
Tuoteluokka	42H

**Kuvaus****Malli:**

Tämä tarkkuusfolionauha säilytetään rullana muovikotelossa, josta sitä on helppo rullata auki ja ottaa tarvittava määrä. Kotelot suojaavat foliota liialta ja ne voi pinota päällekkäin, jolloin ne vievät vähemmän tilaa.

**Ruostumaton** – ruosteen- ja haponkestävää jaloterästä, materiaalinro 1.4301, kylmävalssattu, jousikova, kirkaspintainen.

**Käyttö:**

**Työkalujen** asentamiseen, laitteiden **säätämiseen**, toleranssien **mukauttamiseen**, kiinnittimien alle **korkeuden säätämiseen**, koneiden **suuntaamiseen**, muottien **asentamiseen**, laakerivällyksen **säätämiseen**, laitteiden **sovittamiseen**, leikkuuterien **säätämiseen**, työkappaleiden **suuntaamiseen** jne.

**Tekninen kuvaus**

Raaka-aine	ruostumaton ja haponkestävä jaloteräs
Paksuus	0,01 mm
virheraja	±1,5 µm
kalvonpituus	2500 mm
kalvonleveys	150 mm

Tuotenimen määrite	ruostumatonta terästä
Tuotetyyppi	Kalvonauha