

HOLEX**Rakotulkkinauha, 150×2500 mm, ruostumatonta terästä, Paksuus: 0,7mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 478720 0,7 |
| GTIN | 4067263105466 |
| Tuoteluokka | 42H |

Kuvaus**Malli:**

Tämä tarkkuusfolionauha säilytetään rullana muovikotelossa, josta sitä on helppo rullata auki ja ottaa tarvittava määrä. Kotelot suojaavat foliota liialta ja ne voi pinota päällekkäin, jolloin ne vievät vähemmän tilaa.

Ruostumaton – ruosteen- ja haponkestävää jaloterästä, materiaalinro 1.4301, kylmävalssattu, jousikova, kirkaspintainen.

Käyttö:

Työkalujen asentamiseen, laitteiden **säätämiseen**, toleranssien **mukauttamiseen**, kiinnittimien alle **korkeuden säätämiseen**, koneiden **suuntaamiseen**, muottien **asentamiseen**, laakerivällyksen **säätämiseen**, laitteiden **sovittamiseen**, leikkuuterien **säätämiseen**, työkappaleiden **suuntaamiseen** jne.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| virheraja | ±12 µm |
| Paksuus | 0,7 mm |
| Raaka-aine | ruostumaton ja haponkestävä jaloteräs |
| kalvonpituus | 2500 mm |
| kalvonleveys | 150 mm |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Tuotenimen määrite | ruostumatonta terästä |
| Tuotetyyppi | Kalvonauha |