



LED-otsalamppu akkuineen, Tyyppi: HF8R-WORK



Tilaustiedot

Tilausnumero	081391 HF8R-WORK
GTIN	4058205031967
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Tehokkaat LED-otsalamput ammattikäyttöön.

- **Käännettävä pää ja portaaton tarkennustoiminto.**
- **Intuiitiivinen käyttö ja portaaton himmennys.**
- **Vaihdettava, pestävä otsanauha.**
- **Ledlenser Connecting System yhtenäisenä rajapintana mahdollistaa laajan tarvikevalikoiman helpon kytkemisen.**

Toiminto:

IP68: Suojaus jatkuvalta upottamiselta veteen (vesitiivis) ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

akun jännite	3,7 V
Akkukapasiteetti	3,7 Ah
Valovirta, porras 2	20 lm
Valokeilan laajuus	210 m
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Valaisuaika	3 - 10 h

Advanced Focus System (AFS)	kyllä
Valaisuaika porras 2	90 h
Paino	198 g
himmennettävä valaistus	kyllä
Kotelon väri	musta
Akkutyyppe	Litium-ioni
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valmistajamerkintä	HF8R WORK
uudelleenladattava	kyllä
IP-suojaluokka	IP 68
Valovirta	300 - 900 lm
Valovirran tehostin	1600 lm
Tuotetyyppi	Otsavalaisin