

Garant**GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215620 63/12
GTIN	4045197550606
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaisissa olosuhteissa** tai **karoille, joissa pieni käyttöteho.**

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Huomautus:

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 0,45, käytetään** terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	63 mm
------------------------	-------

Kiinnitysreiän \varnothing	22 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 0602..
Kääntöterä-ruuvisarja	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Terien lkm Z	12
Porrastuskulma α_{max}	0,19 astetta
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,8 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	59,85 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	124 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	124 mm
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	61 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,45 Nm	211750 0,45
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219827
	674252 6IP

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP
