

Garant**APMT 060204 FR timanttipinnoitettu, HB7810, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215630 ALU
GTIN	4045197555779
Tuoteluokka	21B

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,1 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,1 mm
tyyppi	ALUM.
Nirkon säde	0,4 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 060204 FR
Laji	HB7810
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	600 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	550 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		