

**Garant****GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC pitkä, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 16/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215609 16/3
GTIN	4045197409836
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa** tai **karoille, joissa pieni käyttöteho. Sopivat kääntöterät APMT 0602..**

**Käyttö:**

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Huomautus:**

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 0,45, käytetään** terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	90 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Varren Ø $D_s$ h6	16 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 0602..
Ulkoneman pituus $L_1$	20 mm

Terän $\varnothing D_c$	16 mm
Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	12,85 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	30 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	30 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	0,9 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,89 astetta
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	14 mm
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219827
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,45 Nm	211750 0,45