

Garant**GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
32/8mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	215615 32/8
GTIN	4045197409980
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.**

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Huomautus:

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 0,45, käytetään** terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre M	M16
Sopiva kääntöterä	AP.. 0602..
Kokonaispituus L _{ges}	35 mm

Terän $\varnothing D_c$	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219827 (6IP; 0,45 Nm)
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Terien lkm Z	8
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	62 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,9 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	62 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,4 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	28,85 mm
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	30 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219827
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,45 Nm	211750 0,45
	674252 6IP

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP
