

Garant**HiPer-Drill-leikkuupää m7, HB7530, Ø D: 31mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231640 31
GTIN	4045197604798
Tuoteluokka	21M

Kuvaus**Malli:**

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pittoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna $\leq 20 \mu\text{m}$. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Huomautus:

Työstöarvot koskevat peruselementtiä $5 \times D$.
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä.

Tekninen kuvaus

Peruselementin koko	31 mm
Syöttö f teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,45 mm/kierr,
Ø D	31 mm
Sarja	HiPer-Drill
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kärkikulma	135 astetta

Laji	HB7530
Lastuava aine	KM
Semi-Standard	kyllä
Terien lkm Z	2
Tuotetyyppi	Leikkuupala poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	75 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	40 m/min	H
TOOLOX 44	soveltuu	35 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	H
GG(G)	sopii rajoituksin	80 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

Torx Plus -ruuvi Käyttö 20IP	231999 20IP
------------------------------	-------------