

HEDI

Kaapelikela muovia, maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 25V



Tilaustiedot

Tilausnumero	081127 25V
GTIN	4003644015351
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Hedi®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.

· Ylikuumentensuoja.

Käyttöön kuivassa ympäristössä.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

IP-suojausluokka: IP 20

Nimellisteho avattuna: 3500 (16 A) W

Kaapeliluokka: H05VV-F

Kaapelin rakenne: 3G1,5

Kaapelin materiaali: PVC punainen

Kaapelin pituus: 25 m

Pistorasioiden lukumäärä: 4

Tekninen kuvaus

Nimellisteho avattuna	3500 (16 A) W
Kaapelin pituus	25 m
Verkkajännite	250 V
Kaapeliluokka	H05VV-F
Kaapelin rakenne	3G1,5
tyyppi	25V
Kaapelin materiaali	PVC punainen
IP-suojausluokka	IP 20
Kotelon materiaali	muovi
Pistorasioiden lukumäärä	4
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Diagnosijärjestelmä saatavilla	ei
Tuotetyyppi	Jatkokaapelikela