

**Mahr****Digitaalinen työntömitta MarCal ilman mittauskärkiä, Mittausalue: 800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	415322 800
GTIN	4059192064778
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:****Suora lukema selkeästä, suuresta digitaalinäytöstä. Mittauspinnat tarkkuusläpättyjä.**

REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

**Tekninen kuvaus**

Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	A1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Leukapituus	150 mm
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Lukema	0,0005 tuuma

IP-suojaluokka	IP 65
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Mittausalue	0 - 800 mm
virheraja	0,05 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	RS232C-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

## Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2