

**Garant****Upotusjyrsin 93°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211813 32/2
GTIN	4045197502100
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla. Pidennettävissä haluttuun pituuteen kierrelitännän avulla.

**Käyttö:**

Ehkäisee lastujen juuttumista erityisesti jyrsittäessä syviä koloja.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	VCG. 2205
Kokonaispituus $L_{ges}$	47 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Terän $\varnothing D_c$	32 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Kiinnityskierre M	M16
Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	22,34 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	4 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	7,65 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	58 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma $\kappa$	93 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP