



## Pistorasialista IP44, Pistorasioiden lukumäärä:



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081169
GTIN	4007123647576
Tuoteluokka	08B

### Kuvaus

#### Malli:

Valaistu turvakytkin ja pistorasiat 45° kulmassa. 3500 W (16 A) nimellisteho.

**Roiskevesisuojatut** pistorasiat, joissa itsesulkeutuvat kannet ja tiivistysrenkaat. Iskunkestävä ja mekaanisesti luja muovirunko, vankka ripustuskoukku.

Pistorasiat **maita F, B, PL ja CZ** varten.

#### Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Kaapelin pituus: 2 m

IP-suojausluokka: IP 44

### Tekninen kuvaus

Virtakytkin	kyllä
Soveltuu maihin	F, B, PL, CZ
Nimellisteho avattuna	3500 W
IP-suojausluokka	IP 44
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	E
Pistorasioiden lukumäärä	5
Listan pituus	520 mm
Kaapelin rakenne	3G1,5

Kaapeliluokka	H07RN-F
Kaapelin pituus	2 m
Tuotetyyppi	Pistorasialista