

Yale

Sähköketjunostimet CPV VEGO, Tyyppi: 0,5-8



Tilaustiedot

Tilausnumero	086035 0,5-8
GTIN	2050001790583
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Sähköketjunostin, jossa **nostokoukku**, vankka ja luotettava malli. Sis.rakennettu **rajakytkin** säättää koukun ylintä ja alinta asentoa ja siten pidentää liukukytkimen, moottorin ja rungon käyttöikä. Koneistoluokka 1 Am, kuormitusaikasuhte 50 % yhdellä nopeudella, vakiokäyttöjännite (400 V/50 Hz). Parempi käyttöturvallisuus 48 V:n kontaktoriohjauksen ansiosta, kapseloitu ohjauskytkin, jonka suojaluokka IP65, moottorit IP55.

Huomautus:

2-nopeuksiset mallit (tarkkuusnosto), muut nostokorkeudet, koneisto, ketjukotelo ja 230 V:n versio tilauksesta.

Tekninen kuvaus

säädettävä liukukytkin	kyllä
tyyppi	0,5-8
Koneistoluokka FEM/ISO:n mukainen	1 AM
Ketjujen lukumäärä	1

Kantavuus	500 kg
Kantavuus tonneissa	0,5 t
Nostonopeus	8 m/min
Normaali nostokorkeus	3 m
automaattinen päättökatkaisu	kyllä
Paino	26 kg
Tuotetyyppi	Nostotalja