

**Garant****SNHX 1207 Neutraali, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218621 ST900
GTIN	4045197532190
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**Ohjelaistuumisarvot arvolle  $a_e$  max.uranleveydelle  $a_p$ : 12; 16 mm

Laji: HB7525

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,08 mm

Viisteen leveys: 0,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,08 mm
tyyppi	ST900
Viisteen leveys	0,25 mm
Laji	HB7525
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1207
Lastuava aine	KM

Pöytälevyn paksuus	7 mm
uranleveydelle a <sub>p</sub>	12; 16 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään