


Garant**SNHX 12045 Neutraali, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218601 ST1400
GTIN	4045197532107
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvolle a_e max.uranleveydelle a_p : 8 mm

Laji: HB7525

Syöttö f_z / hammas: 0,13 mm

Viisteen leveys: 0,25 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,13 mm
tyyppi	ST1400
Viisteen leveys	0,25 mm
Laji	HB7525
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 12045
Lastuava aine	KM

Pöytälevyn paksuus	4,5 mm
uranleveydelle a_p	8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään