


Garant**SNHX 1207 Neutraali, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218621 ST1400
GTIN	4045197656551
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelaastuamisarvot arvolle a_e max.uranleveydelle a_p : 12; 16 mm

Laji: HB7525

Syöttö f_z / hammas: 0,13 mm

Viisteen leveys: 0,25 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,13 mm
tyyppi	ST1400
Viisteen leveys	0,25 mm
Laji	HB7525
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1207
Lastuava aine	KM

Pöytälevyn paksuus	7 mm
uranleveydelle a _p	12; 16 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään