

**Mahr****Digitaalinen syvyystyöntömitta IP 67, tiedostoliitännä, Mittausalue: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	418704 200
GTIN	4059192064693
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

Nykyaikainen, energiatehokas mittausjärjestelmä. Läpätyt ohjauspinnat. Esiasetuksella (mittojen esiasetus) esim. etäisyysmittauksia varten mittauskärjen nro 418630 kanssa. Mittapalkki, edessä ohut, karkaistu mittausstappi  $\varnothing$  1,5mm, 5mm pitkä.

Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö, jossa 8,5 mm:n numerot.

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

**Erikoistarvike:**

Lisäsilta, 300 mm pitkä, nro 418610, mittausvaihtokärjet etäisyyden mittaamiseen nro 418630. Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

**Tekninen kuvaus**

Liitännä	RS232C-liitännä
Liitännä	USB-rajapinta
Liitännä	Digimatic-liitännä
LCD-näytön merkkikorkeus	8,5 mm
Mittapoikkeama E MPE	$\pm 0,03$ mm

Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittausalue	0 - 200 mm
Siltapituus	100 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Lukema valittavissa	0,01 mm
Läpimitan mittauskisko	12×3,5 mm
Kalibrointi	A1
IP-suojaluokka	IP 67
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Standardi	ISO 13385
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kotelo
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Lisäsilta 300 mm	418610
Mittauskärki etäisyyden mittaukseen Ø 4 mm	418630

Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975