

Mahr**Digitaalinen syvyystyöntömitta IP 67, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	418704 300
GTIN	4059192064709
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Nykyaikainen, energiatehokas mittausjärjestelmä. Läpätyt ohjauspinnat. Esiasetuksella (mittojen esiasetus) esim. etäisyysmittauksia varten mittauskärjen nro 418630 kanssa. Mittapalkki, edessä ohut, karkaistu mittausstappi \varnothing 1,5mm, 5mm pitkä.

Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö, jossa 8,5 mm:n numerot.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Lisäsilta, 300 mm pitkä, nro 418610, mittausvaihtokärjet etäisyyden mittaamiseen nro 418630. Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

Siltapituus	150 mm
Mittausalue	0 - 300 mm
Läpimitan mittauskisko	12×3,5 mm
Mittapoikkeama E MPE	$\pm 0,04$ mm
IP-suojausluokka	IP 67

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Lukema valittavissa	0,01 mm
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-rajapinta
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Kalibrointi	A1
LCD-näytön merkkikorkeus	8,5 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Standardi	ISO 13385
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kotelo
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Lisäsilta 300 mm	418610
Mittauskärki etäisyyden mittaukseen Ø 4 mm	418630

Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975