

**Garant****SNHX 1207 Neutraali, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218621 UNI
GTIN	4045197532220
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**Ohjelaistuumisarvot arvolle  $a_e$  max.uranleveydelle  $a_p$ : 12; 16 mm

Laji: HB7525

Viisteen leveys: 0,25 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	UNI
Viisteen leveys	0,25 mm
Laji	HB7525
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1207
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	7 mm
uranleveydelle $a_p$	12; 16 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään