

Garant
VDGT 11T204 FN, HU7810, Tyyppi: ALU

Tilaustiedot

Tilausnumero	211867 ALU
GTIN	4045197700391
Tuoteluokka	21A

Kuvaus
Malli:

Hienorakenteinen pintarakenne, kiillotettu kiinnitystasopinta – liimaantumisen huomattava väheneminen.

Huomautus:

$a_{p\max} = 3$ mm rouhintaan, kun $a_e = 1 \times D$.

Syöttö f_z : 0,17 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALUM.
Syöttö f_z	0,17 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	VDGT 11T204 FR
Laji	HU7810

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1900 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	500 m/min	N
CuZn	soveltuu	400 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin	100 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		