

Garant**SNHX 1205 Neutraali, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218611 ST900
GTIN	4045197656490
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelaistumisarvot arvolle a_e max.uranleveydelle a_p : 10; 14 mm

Laji: HB7525

Syöttö f_z / hammas: 0,08 mm

Viisteen leveys: 0,25 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,08 mm
tyyppi	ST900
Viisteen leveys	0,25 mm
Laji	HB7525
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1205
Lastuava aine	KM

Pöytälevyn paksuus	5,4 mm
uranleveydelle a _p	10; 14 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään