

## Yksittäistestitappi Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	483940 10
GTIN	2050002076679
Tuoteluokka	48A

### Kuvaus

**Malli:**

Mittaustapit seostetusta työkaluteräksestä  $60 \pm 2$  HRC. Tappi: karkaistu, hehkutettu, hiottu ja läpätty. Kahva: Ø-tiedot kaiverrettu.

**Huomautus:**

Ilmoita tilatessasi **haluttu halkaisija** Ø, esim. nro 483940 koko 2, **0,35**.

### Tekninen kuvaus

Mittauspituus	60 mm
Nimellismitta	12 - 13,99 mm
Nousu	0,01 mm
Kokonaispituus	95 mm
Kalibrointi	L5
Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	1
Kovuus	$60 \pm 2$ HRC
Raaka-aine	seostettua työkaluterästä
Tuotetyyppi	mittaustappi

### Palvelut

Kalibrointimittaustappi enimmäis-Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkS-kalibrintimittaustappi enimmäis-Ø 20

---