

Yksittäistestitappi Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 483940 12 |
| GTIN | 2050002076693 |
| Tuoteluokka | 48A |

Kuvaus

Malli:

Mittaustapit seostetusta työkaluteräksestä 60 ± 2 HRC. Tappi: karkaistu, hehkutettu, hiottu ja läpätty. Kahva: Ø-tiedot kaiverrettu.

Huomautus:

Ilmoita tilatessasi **haluttu halkaisija** Ø, esim. nro 483940 koko 2, **0,35**.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|---------------------------|
| Nousu | 0,01 mm |
| Nimellismitta | 16 - 17,99 mm |
| Mittauspituus | 60 mm |
| Kokonaispituus | 100 mm |
| Kalibrointi | L5 |
| Standardi | DIN 2269 |
| Toleranssiluokka | 1 |
| Kovuus | 60 ± 2 HRC |
| Raaka-aine | seostettua työkaluterästä |
| Tuotetyyppi | mittaustappi |

Palvelut

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Kalibrointimittaustappi enimmäis-Ø 20 | 028240 20 |
| | 028260 20 |

DAkS-kalibrintimittaustappi enimmäis-Ø 20
