

Kahvallinen yksittäinen mittaustappi, 3-numeroinen Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	483942 5
GTIN	2050002077133
Tuoteluokka	48A

Kuvaus

Malli:

Mittaustapit seostettua työkaluterästä 60 ±2 HRC. Tappi: karkaistu, hehkutettu, hiottu ja läpätty. Kahva: Ø-tieto kaiverrettu.

Huomautus:

Ilmoita tilatessasi **haluttu halkaisija Ø**, esim. nro 483942 koko 3, 0,305.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	53 mm
Kalibrointi	L5
Nimellismitta	1,001 - 1,999 mm
Mittauspituus	33 mm
Nousu	0,001 mm
Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	1
Kovuus	60 ±2 HRC
Raaka-aine	seostettua työkaluterästä
Tuotetyyppi	Mittaustappi

Palvelut

Kalibrointimittaustappi enimmäis-Ø 20	028240 20
---------------------------------------	-----------

DAkS-kalibrintimittaustappi enimmäis-Ø 20

028260 20