

## Kahvallinen yksittäinen mittaustappi, 3-numeroinen Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	483942 2
GTIN	2050002077102
Tuoteluokka	48A

### Kuvaus

#### Malli:

Mittaustapit seostettua työkaluterästä 60 ±2 HRC. Tappi: karkaistu, hehkutettu, hiottu ja läpätty. Kahva: Ø-tieto kaiverrettu.

#### Huomautus:

Ilmoita tilatessasi **haluttu halkaisija Ø**, esim. nro 483942 koko 3, 0,305.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	53 mm
Nousu	0,001 mm
Kalibrointi	L5
Nimellismitta	0,201 - 0,299 mm
Mittauspituus	33 mm
Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	1
Kovuus	60 ±2 HRC
Raaka-aine	seostettua työkaluterästä
Tuotetyyppi	Mittaustappi

### Palvelut

Kalibrointimittaustappi enimmäis-Ø 20	028240 20
---------------------------------------	-----------

DAkS-kalibrintimittaustappi enimmäis-Ø 20

028260 20