

bimos

Raskaita kuormia kestävä pyörivä työtuoli, Neon XXL, niskatuellaBLACK



Tilaustiedot

Tilausnumero	965364 BLACK
GTIN	4016849970769
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

Erittäin tukeva ja turvallinen pyörivä työtuoli, jossa on synkronoitu mekanismi ja jonka kaikki osat soveltuvat raskaaseen käyttöön. Painon säätö 80–180 kg. Raskaaseen käyttöön tarkoitetut osat: runko, pyörät, mekanismi, kaasujousi ja jalkaristikko. Jalkaristikko mustaa alumiinia. Ergonomisesti muotoiltu istuintaso ja selkänoja. Selkänoja portaattomasti säädettävä ja korkeus sekä kaltevuus erikseen säädettävät. Paksu pehmuste, jonka muotoilu on optimoitu. Käsinojat sisältyvät. Käsinojien väli 570 mm, leveys säädettävä. Oranssin värinen Flexband. Supertec-pintamateriaali. Niskatuen korkeus, syvyys ja kaltevuus ovat säädettävissä.

Standardi:

DIN 68877

Tekninen kuvaus

Istuimen syvyyden säätöalue	420 - 480 mm
Istuimen leveys	470 mm
Selkänojan korkeus	570 mm
Selkänojan korkeudensäätöalue	60 mm

Istuinmateriaalin väri	musta
Tuolin kantavuus	180 kg
Korkeudensäätöalue pyörillä	470 - 640 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli