

Garant**VCGX 220508 FN, HU7810, Tyyppi: ALU**

Tilaustiedot

Tilausnumero	211856 ALU
GTIN	4045197700414
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Hienorakenteinen pintarakenne, kiillotettu kiinnitystasopinta – liimaantumisen huomattava väheneminen.

Huomautus:

$a_{p\max} = 7$ mm rouhintaan, kun $a_e = 1 \times D$.

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALUM.
Syöttö f_z	0,25 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	VCGX 220508 FR
Laji	HU7810
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1900 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	500 m/min	N
CuZn	soveltuu	400 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin	100 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		