

Garant
Upotusjyrsin 90°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 42/3mm

Tilastiedot

Tilausnumero	211811 42/3
GTIN	4045197502094
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla. Pidentävissä haluttuun pituuteen kierrelitännän avulla.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	29 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Kiinnityskierre M	M16
Terän Ø D _c	42 mm
Sopiva kääntöterä	VCG. 2205
Kokonaispituus L _{ges}	47 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Terien lkm Z	3
Porrastuskulma α _{max}	5,3 astetta

Pyöröporausjyrsintä a_p	8 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	78 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	32,34 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	82 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP