

**Garant****VCGX 220516 FN, HU7810, Tyyppi: ALU**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	211857 ALU
GTIN	4045197700421
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Malli:**

Hienorakenteinen pintarakenne, kiillotettu kiinnitystasopinta – liimaantumisen huomattava väheneminen.

**Huomautus:**

$a_{p\max} = 7$  mm rouhintaan, kun  $a_e = 1 \times D$ .

## Tekninen kuvaus

tyyppi	ALUM.
Syöttö $f_z$	0,25 mm
Nirkon säde	1,6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	VCGX 220516 FR
Laji	HU7810
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu	1900 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	500 m/min	N
CuZn	soveltuu	400 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin	100 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		