

**Garant****Upotusjyrsin 90°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211851 25/3
GTIN	4045197502179
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla. Pidennettävissä haluttuun pituuteen kierrelitännän avulla.

**Huomaus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,9 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Sopiva kääntöterä	VDGT 11T2..
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	35 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Kiinnityskierre M	M12
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	48 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	4,01 astetta

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	3,5 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	21,4 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219801
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 7IP	674252 7IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,9 Nm	211750 0,9